

マイクロフィルタ MS9-LFM-N3/4-AUM-HF-DA

製品番号: 552988

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	9
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	0.01 µm
ドレン	マニュアル 回転式
作動電圧	0 bar...20 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮空気
空気清浄度等級のための標準流量	7800 l/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	390 l/min
フィルタ効率	99.9999 %
最大ドレン量	225 ml
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
残存油分	0.01 mg/m ³
差圧表示	光学式表示
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
取付位置	垂直 ±5°
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 : カバー	PA
材質 : フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA

特徴	値
材質 シール	NBR
製品質量	2500 g