

ファインフィルタ MS9-LFM-N1-BUV

部品番号: 553022

FESTO

フィルタエレメント1 μ m、メタルガード、オートドレン、流れ方向左->右



データシート

特長	値
シリーズ	MS
サイズ	9
構造	繊維フィルタ
フィルタエレメントのサイズ	1 μ m
ドレン	全自動 手動によるパルス接点
使用圧力	2 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア
出カエアの純度クラス	圧縮空気 (調質クラス: ISO 8573-1:2010 [5:7:3])
エア質による最大標準流量	7,000 l/min
エア質による最少標準流量	350 l/min
ろ過度	99.99 %
最高ドレン貯留量	225 ml
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
保管温度	-10 ... 60 °C
残存量	0.5 mg/m ³
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	垂直±5°
エア接続ポート 1	1 NPT
エア接続ポート 2	1 NPT
Material housing	アルミダイカスト
Material of cover	PA
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material screen	PA
Material seals	NBR
質量	2,000 g