


# マイクロフィルタ MS9-LFM-1-AUV-HF-DA

製品番号: 553048

FESTO



## データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	9
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	0.01 µm
ドレン	全自動式 手動タッチ
作動電圧	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 準拠の圧縮空気
空気清浄度等級のための標準流量	7800 l/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	390 l/min
フィルタ効率	99.9999 %
最大ドレン量	225 ml
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	5 -C...60 -C
周囲温度	5 -C...60 -C
保管温度	-10 -C...60 -C
残存油分	0.01 mg/m <sup>3</sup>
差圧表示	光学式表示
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
取付位置	垂直 ±5°
エア接続ポート 1	G1
空気圧接続 2	G1
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 : カバー	PA
材質 : フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ポウル材質	鍛造アルミ合金

特徴	値
覗き窓材質	PA
材質 シール	NBR
製品質量	2500 g