


圧カスイッチ SPAB-B2R-G18-NB-M8

部品番号: 553155

FESTO

制御圧力範囲-10 k Pa ~ 1.0MPa



データシート

特長	値
認証	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	PWIS質を含む RoHS対応
測定装置	相対圧力
測定方法	ディスプレイ付ピエゾ抵抗式圧カスイッチ
圧力測定範囲 初期値	-1 bar
圧力測定範囲 最終値	1 bar
過負荷範囲	5 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
周囲温度	-10 ... 50 °C
出カスイッチ	NPN
切換機能	フリープログラミング
スイッチング機能	切換可
スイッチングポイント再現性	0.1 %
最大出力電流	100 mA
アナログ出力	1 - 5 V
±%FS時のアナログOutput 0ポイント	5 %FS
±%FS時のアナログOutput マージン	5 %FS
アナログ値の再現性	0.2 %
精密圧力計FS	1 %FS
短絡保護	あり
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 24 V
誤極性保護	作動電圧
配線方式	プラグ 丸形 EN 60947-5-2 M8x1 4ピン
取付方法	オプション ネジ穴付き アクセサリ
接続ポート径	G1/8 (雄ネジ) 雌ネジM5
質量	45 g
材質 ハウジング	強化ABS 強化PBT
表示タイプ	LCD、多色
表示可能単位	bar inchH2O inchHg kPa

特長	値
	psi mmHg kgf/cm ²
切換状態表示	LCD (黄色)
オプション設定	Teach-In ディスプレイ及びボタンにて
誤作動対策	PIN-Code
限界値調整範囲	0 ... 100 %
ヒステリシス設定範囲	0 ... 90 %
保護仕様	IP40
耐酸性クラス : CRC	2