


ペローズキット DADB-V6-63-S251-300

部品番号: 553339

FESTO

ISO 15552規格シリンダ用



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 外径 | 57 mm |
| サイズ | 63 |
| ストローク範囲 | 251 ... 300 mm |
| ロッド長さ延長 | 86 mm |
| デザイン | 丸形 |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | ペローキット 排気ポート |
| 耐酸性クラス: CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 流体抵抗 | 粉塵 木片 オイル グリス ガソリン |
| 保護仕様 | IP54 |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 質量 | 145 g |
| 取付方法 | スリップオン ネジ付ピン |
| 接続ポート径 | G1/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material adapter components | 強化PA |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | ステンレス |