

# ペローズキット DADB-S1-25-S351-400

部品番号: 553435

FESTO

ISO 6432規格シリンダ用



## データシート

特長	値
外径	29 mm
サイズ	25
ストローク範囲	351 ... 400 mm
ロッド長さ延長	112 mm
デザイン	丸形
取付方向	任意
構造	ペローキット 排気ポート
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
流体抵抗	粉塵 木片 オイル グリス ガソリン
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	109 g
取付方法	ネジ付ピン 雌ネジ
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material adapter components	強化PA
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	ステンレス