

プラスチックチューブ PAN-6X1-RT

部品番号: 553925

FESTO

外形基準チューブ：耐熱、耐機械的負荷



データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| 外径 | 6 mm |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 32 mm |
| 内径 | 4 mm |
| 最小曲半径 | 14 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.9 MPa |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 19 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 275.5 psi |
| 認証 | TÜV |
| 認証発行部 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -30 ... 80 °C |
| 長さXm時の質量 | 0.016 kg/m |
| 接続ポート径 | 適用チューブ外径6mm 内径4mmバーブニップル用 (ナット付) 内径4mmバーブニップル用 |
| 色 | 赤 |
| ショア硬度 | D 55 +/-3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material tubing | TPE-A |