

サブベース VMPA1-FB-AP-4-1-S1

製品番号: 555901

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|------------------------------------|
| 幅 | 42 mm |
| 長さ | 107.3 mm |
| グリッド寸法 | 10.5 mm |
| 最大バルブ連数 | 4 |
| 使用圧力 | -0.09 MPa...1 MPa |
| 作動圧力 | -0.9 bar...10 bar |
| 制御圧力 | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -5 °C...50 °C |
| 製品質量 | 185 g |
| 空気圧接続 2 | M7 |
| 空気圧接続 4 | M7 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 サブベース | アルミダイキャスト |