


プラスチックチューブ PUN-H-12X2-NT-200

製品番号: 558268

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|---|
| 外径 | 12 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 62 mm |
| 内径 | 8 mm |
| 最小曲げ半径 | 33 mm |
| 使用に関する注記 | TPE-U エーテルベース |
| チューブ特性 | ケーブルヘア |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032 |
| 温度依存性使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| 作動電圧の情報 | 水：流体温度による使用圧力, 図参照, 最大 0.3MPa(0 ~ 60°C) |
| 認証 | TÜV |
| 証明書発行機関 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:] 準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| 材料の耐火試験 | UL94 HB |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| クリーンルーム等級 | 静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない |
| 食品産業における適合性 | 拡張材料情報をご参照ください。 |
| 周囲温度 | -35 -C...60 -C |
| 長さあたりの製品質量 | 0.0729 000015 |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径12mm用 |
| 色 | ナチュラル |
| ショア硬さ | D 52 +/-3 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質：チューブ | TPE-U(PU) |