

# カップリング EAMC-56-58-19-25

製品番号: 558315

FESTO



## データシート

特徴	値
保持部径 1	19 mm
ホルダー直径 2	25 mm
サイズ	56
呼び長さ	58 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	128 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	60 Nm
製品質量	275 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠