


隔壁ユニオン NPQM-H-Q8-E-P10

製品番号: 558808

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	7 mm
形状	隔壁
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 -C...70 -C
製品質量	39.5 g
エア接続ポート 1	チューブ 外径8mm用
空気圧接続 2	チューブ 外径8mm用
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
材質: ナット	真鍮ニッケルメッキ
チューブシール材質	NBR