

プッシュインスリーブ NPQM-D-S4-E-P10

製品番号: 558811

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	2 mm
形状	ストレート形
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...70 °C
製品質量	2.8 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブ Φ4mm
空気圧接続 2	プッシュインスリーブ QS-4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質ハウジング	真鍮, ニッケルめっき