

リニアアクチュエータ

ELGL-LAS-64- -

部品番号: 560754

FESTO

エアベアリングとリニアモータを使用



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	1 ... 5,750 mm
サイズ	64
取付方向	任意
ガイド	エアクッションベアリング
構造	ガイド 内蔵センサ 電動アクチュエータ
モータタイプ	ACサーボモータ
計測方法: 外付けセンサ	磁気
温度モニタ	PTC抵抗
最高速度	4 m/s
繰返し精度	+/-0,01 mm
中間回路電圧	600 V
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 EU-EMVガイドライン準拠
放射磁気	なし
最高モータ温度	75 °C
標準温度	23 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	0 ... 40 °C
認証	C-Tick
最高推力Fx	210 N
配線方式	プラグ
取付方法	アクセサリ
材質 (プロファイル)	鋼
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 ハウジング	陽極化処理 鍛造アルミ合金