

供給モジュール VMPAL-SP-QS10

部品番号: 560951

FESTO



データシート

特長	値
幅	23.2 mm
長さ	107.3 mm
内蔵機能	with electrical interlinking module
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	50 g
エア接続ポート 1	外径10mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material supply module	鍛造アルミ合金 強化PA