

プレート VMPAL-EU

製品番号: 560955

FESTO



データシート

特徴	値
幅	18.7 mm
長さ	107.3 mm
内蔵機能	角形サイレンサ
バルブターミナル構造	バルブサイズの組み合わせが可能
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	60 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: プレート	PA