

サブベース VMPAL-AP-10-QS6-2-T1

製品番号: 561012

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------|------------------------------------|
| 幅 | 10.7 mm |
| 長さ | 107.3 mm |
| グリッド寸法 | 10.7 mm |
| バルブサイズ | 10 mm |
| 圧カゾーン分離 | チャンネル1 |
| 最大バルブ連数 | 1 |
| 流れ方向 | リバーシブル |
| バルブターミナル構造 | バルブサイズの組み合わせが可能 |
| バルブコイルの最大数 | 2 |
| 使用圧力 | -0.09 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | -0.9 bar...10 bar |
| 制御圧力 | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 3 - 高度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -5 °C...50 °C |
| 製品質量 | 30 g |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径6mm用 |
| 空気圧接続 4 | チューブ(外径6mm)用 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 サブベース | 強化 PA |