

ディストリビュータ FR-4-3/8

製品番号: 561602

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	16 mm
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
出力ポート数	3
管の数	1
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト