

# プラスチックチューブ PUN-V0-6X2-BL-C

部品番号: 561702

FESTO

防炎加工



## データシート

| 特長  | 値   |
|---|---|
| 外径  | 6 mm  |
| 流量を損なわない曲げ半径                                    | 24 mm   |
| 内径  | 2 mm  |
| 最小曲半径   | 7 mm  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa  |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 16 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 3 MPa  |
| 使用圧力における温度範囲                                    | -0.95 ... 30 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 435 psi   |
| 使用圧力に注意   | Water: max. 0.6 MPa at max. 50 °C<br>For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20 °C, max. 0.9 MPa at 40 °C, max. 0.7 MPa at 60 °C |
| 認証  | TÜV   |
| 認証発行部   | B 013277 0506 00  |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア<br>Water (liquid, free of ice)  |
| 材料の耐火テスト  | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| 周囲温度  | -35 ... 60 °C   |
| 周囲温度に注意   | For unpressurised use up to 90 °C   |
| 長さXm時の質量  | 0.032 kg/m  |
| 接続ポート径  | 適用チューブ外径6mm<br>内径2mmバーブニップル用  |
| 色   | 青   |
| 色に注意  | 防火対策により標準色外   |
| ショア硬度   | D 54 +/-3   |
| 材質  | RoHS対応  |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)   |