

# ブランキングプラグ QSPC10

製品番号: 562243

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	標準
形状	ストレート形
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 000032...116 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	0.4 g
取付方法	位置決めピン
エア接続ポート 1	カートリッジ 10 mm
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ブランキングプラグ材質	POM
Oリング材質	NBR