


# 接続ケーブル VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

製品番号: 562392

FESTO



## データシート

特徴	値
電気接続	プラグ付ケーブル
ケーブル特性	標準
最小ケーブル曲げ半径	84 mm
ケーブル径	11.2 mm
ケーブル構造	25 x 0.34mm <sup>2</sup>
保護等級	IP67 IEC 60529に準拠
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 -C...80 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	PVC