



On-Off弁 MS9-EE-G-V230-S-VS

部品番号: 562944

FESTO



データシート

特長	値
シリーズ	MS
サイズ	9
スクリーンサイズ	90 mm
構造	スプール弁
操作方法	電気
シール	ソフトシール
排気機能	絞り調整不可
手動操作	ロック式 押側
リターン方式	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
使用圧力	3.5 ... 16 bar
標準流量	18,000 l/min
標準流量 (2->3)	14,100 l/min
定格	100%
コイル特性	AC230V : 50Hz、切換時消費電力11.5VA、保持時消費電力9.1VA AC230V : 60Hz、切換時消費電力9.5VA、保持時消費電力6.4VA
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
材質	RoHS対応
流体温度	-10 ... 60 °C
音圧レベル	93 dB(A)
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	オプション アクセサリ ライン設備
取付方向	任意
質量	2,300 g
エア接続ポート 3	G1
配線方式	プラグ 角形 DIN EN 175301-803準拠 デザインA
材質 : スプール	POM
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト