

# 分配モジュール MS9-FRM-NG-VS-Y

部品番号: 564150

FESTO

調整目盛なし圧カスイッチ付、エアの流れ方向：左→右



## データシート

| 特長                           | 値                                     |
|------------------------------|---------------------------------------|
| サイズ                          | 9                                     |
| シリーズ                         | MS                                    |
| 取付方向                         | 任意                                    |
| 構造                           | 分配モジュール                               |
| 使用圧力                         | 0 ... 12 bar                          |
| 使用電圧範囲 ( AC)                 | 0 ... 250 V                           |
| 使用電圧範囲 ( DC)                 | 0 ... 125 V                           |
| 作動流体                         | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア         |
| 作動/パイロット流体に注意                | 給油運転可能                                |
| 耐酸性クラス：CRC                   | 2 - 腐食ストレスほぼなし                        |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B2-L                        |
| 保管温度                         | -10 ... 60 °C                         |
| 流体温度                         | -10 ... 60 °C                         |
| 周囲温度                         | -10 ... 60 °C                         |
| 質量                           | 1,100 g                               |
| 取付方法                         | フロントパネル取付形<br>ライン設備<br>アクセサリ<br>オプション |
| エア接続ポート 3                    | 1 NPT                                 |
| エア接続ポート 4                    | 1 NPT                                 |
| Material of cover            | 強化PA                                  |
| 材質                           | RoHS対応                                |
| Material of connecting plate | アルミダイカスト                              |
| Material mounting bracket    | アルミダイカスト                              |
| Material housing             | アルミダイカスト                              |
| Material module connector    | アルミダイカスト                              |