

# ワンタッチティーコネクタ

## QBTL-10-32-UNF-5/32-U

部品番号: 564706

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角



## データシート

| 特長  | 値   |
|---|---|
| サイズ   | 標準  |
| オリフィス径  | 0.098 "   |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ                                 | シールリング  |
| 取付方向  | 任意  |
| デザイン  | L-shape, additional push-in connector, lengthwise |
| 容器サイズ   | 10  |
| 構造  | 押し引きの原理   |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa                                   |
| 温度範囲での作動圧力                                      | 0.95 ... 10 bar                                   |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi                                |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア                     |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能  |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                                       |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                                |
| 周囲温度  | 0 ... 60 °C                                       |
| 最大締付トルク   | 1.106 ft-lbf                                      |
| 質量  | 0.339 oz  |
| 取付方法  | External hexagon 7/16                             |
| エア接続ポート 1                                       | Male thread, 10-32 UNF-2A                         |
| エア接続ポート 2                                       | 適用チューブ外径: 5/32"                                   |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                     |
| リリースリングの色                                       | グレー   |
| 材質  | RoHS対応  |
| Material housing                                | 真鍮ニッケルメッキ<br>PBT                                  |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | ステンレス   |