


ワンタッチスリーブ

QSH-F-12-8

部品番号: 564894

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	6 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	3
食品の安全	製造者宣言準拠
周囲温度	0 ... 150 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	12.6 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブ: QS-12
エア接続ポート 2	ワンタッチスリーブ: QS-8
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルクロムメッキ