

ティー CRQST-1/8-5/32-U

製品番号: 565334

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	0,118 ""
取付位置	任意
形状	ティー
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...150 °C
許容締付トルク	8,85 ft-lbf
製品質量	527 oz
使用可能なケーブル	PFAN
取付方法	六角ねじ 15/32
エア接続ポート 1	雄ねじ 1/8 NPTF
空気圧接続 2	チューブ外径5/32""に対応
周囲温度 華氏	-4 °F...302 °F
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	ステンレス
リリースリング材質	ステンレス
チューブシール材質	FPM
チューブ止め具材質	ステンレス