


マニホールドクリップ VABM-L1-10AS-M5-10

部品番号: 566530

FESTO



データシート

特長	値
スクリーンサイズ	10.5 mm
バルブ位置	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大締め付けトルク DINレール取付	1.5 Nm
バルブ取付時の最高締め付けトルク	0.45 Nm
最大締め付けトルク 壁取付	3 Nm
質量	90 g
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 3	M5
エア接続ポート 5	M5
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金