


マニホールド VABM-L1-10AS-M5-12

製品番号: 566531

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|-----------------------------|
| グリッド寸法 | 10.5 mm |
| 最大バルブ連数 | 16 |
| 使用圧力 | -0.09 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | -0.9 bar...10 bar |
| 認証 | RCMマーク c UL us - 認定 (OL) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| レール取付の最大締付トルク | 1.5 Nm |
| バルブ取付の最大締付トルク | 0.45 Nm |
| 許容締付トルク 壁取付 | 3 Nm |
| 製品質量 | 106 g |
| エア接続ポート 1 | M5 |
| 空気圧ポート 3 | M5 |
| エア接続ポート 5 | M5 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金 |