

# マニホールドクリップ VABM-L1-10W-G18-3

部品番号: 566583

★ Core product range

FESTO



## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	10.5 mm
バルブ位置	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
認証	c UL us - Recognized (OL)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大締め付けトルク DINレール取付	1.5 Nm
バルブ取付時の最高締付トルク	0.45 Nm
最大締め付けトルク 壁取付	3 Nm
質量	135 g
外部パイロット接続ポート12/14	M5
パイロット排気ポート82/84	M5
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	M5
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	M5
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金