

ストローク減少 HGPL-HR-63

部品番号: 567831

FESTO

ロングストロークグリッパ HGPL-..シリーズ.



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|-------------------|
| サイズ | 63 |
| 終端ストローク調整可 | 40 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 5 ... 60 °C |
| 質量 | 1,060 g |
| 取付方法 | グリッパ上のネジ取付 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material plate | 鍛造アルミ合金 |