

プラスチックチューブ PUN-H-3/16-BR-150-CB

部品番号: 567995

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。



データシート

特長	値
外径 インチサイズ	3/16
流量を損なわない曲げ半径	0.069 ft
最小曲半径	0.025 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
使用圧力における温度範囲	-14.4 ... 145 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-31 ... 145 °F
長さXm時の質量	0.13 oz/ft
接続ポート径	For push-in connector outside diameter 3/16"
色	茶色
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
Material tubing	TPE-U(PU)