

プラスチックチューブ PUN-H-3/8-SI-500-HA

部品番号: 568012

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。

この製品はFesto USA向けの製品です。



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------|-------------------------------|
| 外径 インチサイズ | 3/8 |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 0.171 Fuß |
| 最小曲半径 | 0.081 Fuß |
| 使用圧力における温度範囲 | -14.4 ... 145 Psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 食品の安全 | 製造者宣言準拠 |
| 周囲温度 | -31 ... 145 °F |
| 長さXm時の質量 | 0.48 oz/ft |
| 色 | シルバー |
| シヨア硬度 | D 52 +/-3 |
| 材質 | RoHS対応 銅、PTFEフリー |
| 材質 チューブ | TPE-U(PU) |