

プラスチックチューブ PEN-3/8-SW-150-CB

製品番号: 569885

FESTO



データシート

特徴	値
外径 インチ	3/8
流量に応じた曲げ半径	0,131 Feet
最小曲げ半径	0,088 Feet
チューブ特性	より高いサイクルレートのアプリケーションに適したケーブルペア
ケーブルテスト条件 チューブ	ケーブルペア適合性 : FN 942021による500万サイクル以上
温度依存性の使用圧力	-14,4 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 www.festo.comに記載されたメーカー指定に基づく水
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-22 °F...140 °F
長さあたりの製品質量	oz/ft
空気圧接続	プラグコネクタ外径3/8インチ用
色	黒
シヨア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 : チューブ	PE