

# プラスチックチューブ PEN-5/16-BL-150-CB

部品番号: 569892

FESTO

プラスチックチューブ標準シリーズO.D,  
ワンタッチコネクタ標準シリーズQS用,  
ポリエチレン (食品業界での使用: 非承認)



## データシート

特長	値
外径 インチサイズ	5/16
流量を損なわない曲げ半径	0.114 ft
最小曲半径	0.073 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
使用圧力における温度範囲	-14.4 ... 145 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-22 ... 140 °F
長さXm時の質量	0.25 oz/ft
接続ポート径	For push-in connector outside diameter 5/16"
色	青
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	PE