

プラスチックチューブ PLN-3/8-BL-150-CB

部品番号: 569917

FESTO

耐高温、耐高負荷



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|--|
| 外径 インチサイズ | 3/8 |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 0.187 ft |
| 最小曲半径 | 0.115 ft |
| 使用圧力における温度範囲 | -14.4 ... 203 Psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -22 ... 176 °F |
| 長さXm時の質量 | 0.403 oz/ft |
| 接続ポート径 | 適用チューブ外径3/8インチ |
| 色 | 青 |
| ショア硬度 | D 52 +/-3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material tubing | PE |