

プラスチックチューブ PAN-MF-4X0,75-SW

部品番号: 570357

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|--|---|
| 外径 | 4 mm |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 15 mm |
| 内径 | 2.5 mm |
| 最小曲半径 | 10 mm |
| 適合または準拠規格 | DIN 73378-PA12-PHL |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 3.1 MPa |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 31 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 449.5 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア ミネラルオイル |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -60 ... 100 °C |
| 長さXm時の質量 | 0.008 kg/m |
| 接続ポート径 | 適用チューブ外径4mm |
| 色 | 黒 |
| ショア硬度 | D 65 +/-3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material tubing | ポリアミド12 |