

プラスチックチューブ PAN-14X2-SI

製品番号: 570392

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| 外径 | 14 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 80 mm |
| 内径 | 10 mm |
| 最小曲げ半径 | 50 mm |
| チューブ特性 | ケーブルペア |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 000032...246.5 000032 |
| 認証 | TÜV |
| 海洋仕様 | 証明書を参照 |
| 証明書発行機関 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -30 -C...80 -C |
| 長さあたりの製品質量 | 0.077 000015 |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径 14 mm用 |
| 色 | シルバー |
| シヨア硬さ | D 55±3 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: チューブ | TPE-A |