

# プラグ NECU-S-ECG4-HX-Q3

製品番号: 570922

FESTO



## データシート

特徴	値
認証	c UL us - 認定 (OL)
接続頻度	1
取付方法	はめ込み式
電気接続	4ピン ストレートプラグ/圧接端子 角形タイプ
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	3 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
単線径	0.07 mm
ワイヤ径	0.8 mm...1 mm
断面積	0.14 000013
保護等級	IP40
周囲温度	-20 -C...60 -C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
汚染度	2
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質ハウジング	PBT PC
プラグ接点材質	金めっき
許容絶縁カバー	PP PVC TPE-E