



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	50 ... 1,500 mm
サイズ	55
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド コロガリガイド
構造	駆動なしガイド
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	1 ... 3 m/s
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP20
周囲温度	-10 ... 50 °C
2次断面モーメント _{ly}	38.3E+03 mm ⁴
2次断面モーメント _{lz}	41.18E+03 mm ⁴
最大負荷: F _y	300 N
最大負荷: F _z	300 N
最大アイドリング置換抵抗	10 N
参考値	5,000 km
10mmストロークあたりの加算負荷率	0 g
0mmストロークの基本質量	4,550 g
10mmストロークあたりの加算質量	77 g
Material of profile	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	RoHS対応
Material drive cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material guide rail	鋼
Material slide	鍛造アルミ合金 陽極化処理