

リストラクターセット VMPA1-FT-NW0.3-1.7

部品番号: 572543

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	流量調整機能
エア接続ポート 1	サブベース
絞り方向時標準流量	3.5 ... 115 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
周囲温度	-5 ... 60 °C
オリフィス径	0.3 ... 1.7 mm
取付方向	任意
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 40 °C
流体温度	-5 ... 60 °C
材質	RoHS対応
Material bracket	POM
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金