

# マニホールドクリップ VABM-L1-14W-G14-12-GR

部品番号: 573507

FESTO



## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	16 mm
取付方向	任意
バルブ位置	12
認証	c UL us - Recognized (OL)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 6
保管温度	-20 ... 60 °C
質量	1,647 g
外部パイロット接続ポート12/14	M5
パイロット排気ポート82/84	M5
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/4
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金