


空気圧バルブ VUWG-L10-T32U-A-M5

製品番号: 573806

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3ポートオープンシングル
操作方法	空気圧式
バルブサイズ	10 mm
標準公称流量	150 l/min
空気圧作動ポート	M5
作動電圧	1.5 bar...10 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	エアスプリング
グリッド寸法	10.5 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
流れ方向	制限付リバーシブル
被服	ポジティブオーバーラップ
制御圧力	1.5 bar...10 bar
真空に最適	いいえ
切換時間 オフ	9 ms
切換時間 オン	4 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	48 g
取付方法	オプション : PRレールストリップ 取付穴付
パイロットエア接続 12	M5

特徴	値
パイロットエア接続 ¹⁴	M5
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
空気圧ポート 3	M5
空気圧接続 4	M5
エア接続ポート 5	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質ハウジング	アルミ アルマイト