


# 空気圧バルブ VUWG-L10-M52-R-M5

製品番号: 573808

FESTO



## データシート

特徴	値
バルブ機能	5/2 単安定
操作方法	空気圧式
バルブサイズ	10 mm
標準公称流量	220 l/min
空気圧作動ポート	M5
作動電圧	2.5 bar...10 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング エアスプリング
グリッド寸法	10.5 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
流れ方向	制限付リバーシブル
被服	ポジティブオーバーラップ
制御圧力	2.5 bar...10 bar
真空中に最適	いいえ
切換時間 オフ	12 ms
切換時間 オン	6 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 -C...50 -C
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気
周囲温度	-5 -C...60 -C
製品質量	45 g
取付方法	オプション : PRレールストリップ 取付穴付

特徴	値
パイロットエア接続 12	M5
パイロットエア接続14	M5
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
空気圧ポート 3	M5
空気圧接続 4	M5
エア接続ポート 5	M5
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質ハウジング	アルミ アルマイト