


空気圧バルブ VUWG-L14-P53C-G18

製品番号: 573834

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポート3位置 クローズドセンタ
操作方法	空気圧式
バルブサイズ	14 mm
標準公称流量	650 l/min
空気圧作動ポート	G1/8
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
グリッド寸法	16 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
流れ方向	リバーシブル
被服	ポジティブオーバーラップ
制御圧力	3 bar...10 bar
真空に最適	はい
切換時間 オフ	30 ms
切換時間 オン	8 ms
切換時間	16 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 -C...50 -C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 -C...60 -C
製品質量	81 g
取付方法	オプション : PRレールストリップ 取付穴付

特徴	値
パイロットエア接続 12	M5
パイロットエア接続14	M5
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/8
空気圧接続 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質ハウジング	アルミ アルマイト