


コントロールユニット

FED-770

部品番号: 573905

FESTO



データシート

特長	値
深さ	45 mm
高さ	147 mm
長さ	187 mm
フロントパネルの厚さ (max.)	4 mm
ユーザメモリ	64 Mbyte
ユーザLED数	1
リアルタイム	あり
イベントリスト	1,024
レシピメモリ	32 Kilobyte
アラーム	1,024
リアルタイム (時差)	130s / 月
カラー数	64 k
システムLED数	4
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	7"
バッテリーバックアップ	Liバッテリー、再充電
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
表示解像度	WVGA, 800x480 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	0,6 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 50 °C
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
質量	1,000 g
AUXインタフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
プリンタインタフェース	RS232 Sub-D プラグソケット 9ピン
PCインタフェース	RS232 Sub-D プラグソケット 9ピン
プログラミングインタフェース	9,6 - 38,4 kBd
PLCインタフェース	9ピン RS232 RS485 プラグ

特長	値
	Sub-D
USBポート	あり
Ethernetインタフェース	RJ45 10/100 MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	FED デザイナー 6.10 またはそれ以上