

# 配線ユニット VAVE-L1-1K7-LR

製品番号: 573946

FESTO



## データシート

特徴	値
ケーブル特性	静的アプリケーション用
極性保護	双極性
追加機能	火花吹消機能 保持電流低減
信号ステータス表示	LED
定格動作電圧 DC	24 V
サージ電圧耐性	0.8 kV
汚染度	3
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-5 -C...60 -C
取付位置	任意
許容締付トルク	0.27 Nm
最小ケーブル曲げ半径	34 mm
製品質量	20 g
電気接続	2ピン/2線 L型ソケット / ケーブル 角形 / オープンエンド
ケーブル構造	2x0.25mm <sup>2</sup>
ケーブル径	3.4 mm
許容ケーブル径	±0.1mm
ケーブル長	1 m
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ
保護アース端子	なし
取付方法	セルフタッピングネジ付ソレノイドバルブ
ハウジングのカラー	黒
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	PA

特徴	値
材質 シール	EPDM
材質ハウジング	PA
材質：ケーブル被服	TPV
材質：ねじ	焼戻し鋼