


空気圧バルブ VUWG-L10-T32U-M-M5

製品番号: 574252

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3ポートオープンシングル
操作方法	空気圧式
バルブサイズ	10 mm
標準公称流量	125 l/min
空気圧作動ポート	M5
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
グリッド寸法	10.5 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
流れ方向	リバーシブル
被服	ポジティブオーバーラップ
制御圧力	3 bar...10 bar
真空に最適	はい
切換時間 オフ	7 ms
切換時間 オン	6 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	51 g
取付方法	オプション : PRレールストリップ 取付穴付
パイロットエア接続 12	M5

特徴	値
パイロットエア接続 ¹⁴	M5
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
空気圧ポート 3	M5
空気圧接続 4	M5
エア接続ポート 5	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質ハウジング	アルミ アルマイト