


リニアガントリ DHSL-25-EGC185TB-DGEA40

部品番号: 574534

FESTO

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。



データシート

特長	値
アッセンブリ	リニアガントリ25
有効負荷	0 ... 25 kg
Z軸ドライブユニット	DGEA-40
Z軸ドライブシステム	電気 ベルト駆動アクチュエータ
Z軸中間位置	任意
Z軸ストローク	0 ... 600 mm
Z軸の終端位置における繰返し精度	± 0,05 mm
Z軸中間位置での繰返し精度	± 0,05 mm
Y軸ドライブユニット	EGC-185-TB
Y軸ドライブシステム	電気 コロガリガイド付ベルト駆動アクチュエータ
Y軸中間位置	任意
Y軸ストローク	0 ... 8,500 mm
Y軸の終端位置における繰返し精度	± 0,08 mm
Y軸中間位置での繰返し精度	± 0,08 mm