


# リニアガントリ DHSL-25-2EGC120TB-EGC120BS

部品番号: 574538

FESTO

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。



## データシート

特長	値
アッセンブリ	リニアガントリ25
有効負荷	0 ... 25 kg
Z軸ドライブユニット	EGC-120-BS
Z軸ドライブシステム	電気 スピンドルネジ
Z軸中間位置	任意
Z軸ストローク	0 ... 1,000 mm
Z軸の終端位置における繰返し精度	± 0,02 mm
Z軸中間位置での繰返し精度	± 0,02 mm
Y軸ドライブユニット	2x EGC-120-TB
Y軸ドライブシステム	電気 コロガリガイド付ベルト駆動アクチュエータ2x
Y軸中間位置	任意
Y軸ストローク	0 ... 8,500 mm
Y軸の終端位置における繰返し精度	± 0,08 mm
Y軸中間位置での繰返し精度	± 0,08 mm