

マニホールド

VABM-B10-20E-N38-10

部品番号: 576359

FESTO



データシート

特長	値
スクリーンサイズ	22 mm
取付方向	任意
バルブ位置	10
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	2,171 g
取付方法	取付穴
パイロット接続ポート12	1/8 NPT
パイロット接続ポート14	1/8 NPT
エア接続ポート 1	3/8 NPT
エア接続ポート 3	3/8 NPT
エア接続ポート 5	3/8 NPT
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金