


# 両手操作用コントロールバルブ

## ZSB-1/8-B

部品番号: 576656

FESTO



## データシート

特長	値
オリフィス径	4 mm
操作方法	空気圧
取付方向	任意
セーフティ機能	両手操作
パフォーマンスレベル ( PL )	両手操作/カテゴリ1 PLc
Operating pressure MPa	0.4 ... 0.8 MPa
使用圧力	4 ... 8 bar
標準流量	50 l/min
CEマーク	EUマシンガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
認証発行部	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐衝撃性	衝撃テスト : 重要度レベル2 ( FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠 )
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	420 g
取付方法	取付穴 雌ネジ オプション
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理